




Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	50,00
Körük Sayısı	4,5
Vakum bağlantısı	G3/8"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSGC 50 NBR-55 G3/8-IG

FSGC vantuz (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Vantuz tipi FGC - elastomer parça, farklı çaplarda mevcuttur
- Bağlantı elemanı tipi SC - çeşitli dişlerle mevcuttur



Tasarım verileri FSGC 50 NBR-55 G3/8-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	72,50 mm
Dış çap D1	49,5 mm
Nominal çap dn	11,00 mm
d2	34,5 mm
Diş G1	G3/8-IG
Diş uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	31,0 mm
Çap Ds	47,0 mm
Çap Dmax(S)	51,0 mm
Vakum bağlantısı	G3/8"-F

Art.-Nr.: 10.01.06.05659

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	55,00 N
Cilt	52,400 cm ³
Boyut	50,00
Körük Sayısı	4,5
Ürün ailesi	FSGC
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Kopma kuvveti (gerçek)	59,00 N

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.05659

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.05659**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGC 50 NBR-55 SC080
Schmalz-Konnektör	SC 080 G3/8-IG

