


Art.-Nr.: 10.01.06.05669



SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Longueur L1	17,90 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur d'adaptation	12,00 mm



Données de construction SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	17,90 mm
Longueur L2	3,90 mm
Longueur L	12,00 mm
Diamètre extérieur D2	4,7 mm
Diamètre extérieur D	5,50 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Longueur L3	2,00 mm



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	4,50 g
Matière	Aluminium



Inserts de raccordement de ventouses

SA-NIP N062 G1/8-IG DN350



Art.-Nr.: 10.01.06.05669



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05669



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05669