



Art.-Nr.: 10.01.06.05670



SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

**Datos técnicos**

| Atributo            | Valor    |
|---------------------|----------|
| Material            | Aluminio |
| Longitud L1         | 19,40 mm |
| Diámetro nominal dn | 3,50 mm  |
| Rosca G1            | G1/8"-MA |
| Longitud de montaje | 6,00 mm  |



Datos de diseño SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

**Datos de diseño**

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Longitud L1            | 19,40 mm |
| Longitud L2            | 3,90 mm  |
| Longitud L             | 6,00 mm  |
| Diámetro exterior D2   | 4,7 mm   |
| Diámetro exterior D    | 5,50 mm  |
| Diámetro nominal dn    | 3,50 mm  |
| Rosca G1               | G1/8"-MA |
| Longitud de rosca LG1  | 7,5 mm   |
| Tamaño de la llave SW1 | 14,0 mm  |
| Longitud L3            | 2,00 mm  |

**Datos técnicos**

| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| Peso     | 4,50 g   |
| Material | Aluminio |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05670](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05670)

Boquillas de conexión de ventosa

## SA-NIP N062 G1/8-AG DN350



Art.-Nr.: 10.01.06.05670



**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.05670](http://www.schmalz.com/10.01.06.05670)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05670](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05670)