

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 9 SI-MD-55 M5-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.05705



FSG 9 SI-MD-55 M5-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	9.00
Körük Sayısı	2.5
Bağlantı	M5-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu



Tasarım verileri FSG 9 SI-MD-55 M5-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	20.00 mm
Nominal çap dn	2.50 mm
d2	4.1 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	5.0 mm
Anahtar boyutu SW1	7.0 mm
Yay stroku Z	3.0 mm
Çap Ds	9.0 mm
Çap Dmax(S)	9.5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05705

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 9 SI-MD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.05705



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	10.0 mm
Çekme kuvveti	2.30 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0.79 N
Ağırlık	1.8 g
Cilt	0.150 cm ³
Boyut	9.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	M5-AG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.05705



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.05705

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 9 SI-MD-55 N016
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05705