





## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                                |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A                          |
| Taille                         | 25,00                                 |
| Nombre de soufflets            | 2,5                                   |
| Connexion                      | G1/8"-F                               |
| Matière de l'insert            | Aluminium                             |
| Caractéristiques de la matière | Compatible avec la FDA                |

FSG 25 SI-MD-55 G1/8-IG



## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 46,00 mm |
| Diamètre nominal dn      | 3,50 mm  |
| d2                       | 10,0 mm  |
| Filetage G1              | G1/8"-F  |
| Longueur du filetage LG1 | 8,5 mm   |
| Taille de la clé SW1     | 14,0 mm  |
| Allongement du ressort Z | 18,0 mm  |
| Diamètre Ds              | 23,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 26,0 mm  |

Données de construction FSG 25 SI-MD-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.05718

**Données techniques**

| Attribut                                   | Valeur                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Matière de la ventouse                     | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 55,0 Shore A                          |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 4,0 mm                                |
| Rayon min. de la pièce (convexe)           | 30,0 mm                               |
| Force de rupture                           | 19,00 N                               |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 4,71 N                                |
| Poids propre                               | 9,0 g                                 |
| Volume                                     | 5,222 cm <sup>3</sup>                 |
| Taille                                     | 25,00                                 |
| Nombre de soufflets                        | 2,5                                   |
| Famille de produits                        | FSG                                   |
| Connexion                                  | G1/8-IG                               |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.05718](http://www.schmalz.com/10.01.06.05718)

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.05718**

| Typ                                |                           | num            |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Ventouse à soufflets (ronde)       | FG 25 SI-MD-55 N016       | 10.01.06.05702 |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 | 10.01.06.05731 |

