


Ventosa de fuelle (redonda)

FSG 25 SI-MD-55 G1/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.06.05718



Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|-------------------------------|------------------------------|
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Tamaño | 25,00 |
| Número de pliegues | 2,5 |
| Conexión | G1/8"-HE |
| Material de la boquilla | Aluminio |
| Características del material | Compatible con la FDA |

FSG 25 SI-MD-55 G1/8-IG



Datos de diseño

| Atributo | Valor |
|------------------------|----------|
| Altura H | 46,00 mm |
| Diámetro nominal dn | 3,50 mm |
| d2 | 10,0 mm |
| Rosca G1 | G1/8"-HE |
| Longitud de rosca LG1 | 8,5 mm |
| Tamaño de la llave SW1 | 14,0 mm |
| Recorrido de resorte Z | 18,0 mm |
| Diámetro Ds | 23,0 mm |
| Diámetro Dmax(S) | 26,0 mm |

Datos de diseño FSG 25 SI-MD-55 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05718

1

Art.-Nr.: 10.01.06.05718

**Datos técnicos**

| Atributo | Valor |
|---|------------------------------|
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4,0 mm |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 30,0 mm |
| Fuerza de arranque | 19,00 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 4,71 N |
| Peso | 9,0 g |
| Volumen | 5,222 cm ³ |
| Tamaño | 25,00 |
| Número de pliegues | 2,5 |
| Familia de productos | FSG |
| Conexión | G1/8-IG |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05718

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.05718**

| Typ | | n |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| Ventosa de fuelle (redonda) | FG 25 SI-MD-55 N016 | 10.01.06.05702 |
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 | 10.01.06.05731 |

