

Ventosa a soffietto (tonda)

## FSG 32 SI-MD-55 G1/4-AG


Art.-Nr.: 10.01.06.05721



FSG 32 SI-MD-55 G1/4-AG

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A                      |
| Misura                          | 32,00                             |
| Numero di pieghe                | 2,5                               |
| Connessione                     | G1/4"-AG                          |
| Materiale del nipplo            | Alluminio                         |
| Caratteristiche del materiale   | Compatibile con la FDA            |



Dati di costruzione FSG 32 SI-MD-55 G1/4-AG

### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 41,50 mm |
| Diametro nominale dn            | 4,40 mm  |
| d2                              | 16,0 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/4"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 11,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 17,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 15,0 mm  |
| Diametro Ds                     | 32,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 33,5 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05721](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05721)

Art.-Nr.: 10.01.06.05721

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A                      |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                            |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 35,0 mm                           |
| Forza di strappo                           | 36,90 N                           |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 12,06 N                           |
| Peso                                       | 17,0 g                            |
| Volume                                     | 10,000 cm <sup>3</sup>            |
| Misura                                     | 32,00                             |
| Numero di pieghe                           | 2,5                               |
| Famiglia di prodotti                       | FSG                               |
| Connessione                                | G1/4-AG                           |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.05721](http://www.schmalz.com/10.01.06.05721)

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.05721**

| Typ                            |                           | Numero articolo |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ventosa a soffietto (tondo)    | FG 32 SI-MD-55 N018       | 10.01.06.04526  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 | 10.01.06.01065  |

