


Art.-Nr.: 10.01.06.05727



SA-NIP N063 M3-AG DN100

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Longitud L1	9,40 mm
Diámetro nominal dn	1,00 mm
Rosca G1	M3-MA
Longitud de montaje	2,00 mm

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	9,40 mm
Longitud L2	3,40 mm
Longitud L	2,00 mm
Diámetro exterior D2	2,0 mm
Diámetro exterior D	2,60 mm
Diámetro nominal dn	1,00 mm
Rosca G1	M3-MA
Longitud de rosca LG1	3,0 mm
Tamaño de la llave SW1	5,0 mm
Longitud L3	1,00 mm

Datos de diseño SA-NIP N063 M3-AG DN100

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material	Aluminio



Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N063 M3-AG DN100



Art.-Nr.: 10.01.06.05727



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05727



Pedir accesorios de datos 10.01.06.05727

Typ		n
Ventosa de fuelle (redonda)	FGA 8 SI-55 N063	10.01.06.05253
Ventosa de fuelle (redonda)	FGA 8 SI-40 N063	10.01.06.05688
Ventosa de fuelle (redonda)	FGA 8 SI-HD-65 N063	10.01.06.05746



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05727