


Art.-Nr.: 10.01.06.05727



SA-NIP N063 M3-AG DN100

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Longueur L1	9,40 mm
Diamètre nominal dn	1,00 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur d'adaptation	2,00 mm



Données de construction SA-NIP N063 M3-AG DN100

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	9,40 mm
Longueur L2	3,40 mm
Longueur L	2,00 mm
Diamètre extérieur D2	2,0 mm
Diamètre extérieur D	2,60 mm
Diamètre nominal dn	1,00 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur du filetage LG1	3,0 mm
Taille de la clé SW1	5,0 mm
Longueur L3	1,00 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium



Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N063 M3-AG DN100



Art.-Nr.: 10.01.06.05727



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05727



Données de commande des accessoires 10.01.06.05727

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	FGA 8 SI-55 N063	10.01.06.05253
Ventouse à soufflets (ronde)	FGA 8 SI-40 N063	10.01.06.05688
Ventouse à soufflets (ronde)	FGA 8 SI-HD-65 N063	10.01.06.05746



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05727