


Art.-Nr.: 10.01.06.05731

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 016
Matière	Aluminium
Longueur L1	18,50 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur d'adaptation	12,00 mm

SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	18,50 mm
Longueur L2	4,00 mm
Longueur L	12,00 mm
Diamètre extérieur D2	5,8 mm
Diamètre extérieur D	6,50 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Longueur L3	2,50 mm

Données de construction SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 016
Poids propre	4,1 g
Matière	Aluminium



Insert de raccordement de ventouse

## SA-NIP N016 G1/8-IG DN350



Art.-Nr.: 10.01.06.05731



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.05731](http://www.schmalz.com/10.01.06.05731)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05731](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05731)