




SDC2 50 PU 30/60 G1/4-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SDC2 vantuz, bağlantı nipeli monte edilmiş olarak tedarik edilir.



Tasarım verileri SDC2 50 PU 30/60 G1/4-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	30.0 Shore A
Boyut	50.00
Körük Sayısı	2.5
Malzeme sertliği	60.0 Shore A
Bağlantı	G1/4-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	41.50 mm
Dış çap D1	42.5 mm
Kafa çapı Dk	27.5 mm
Nominal çap dn	8.00 mm
d2	21.9 mm
Dış uzunluğu LG1	10.0 mm
Anahtar boyutu SW1	24.0 mm
Yay stroku Z	16.0 mm
Çap Ds	50.0 mm
Yükseklik H3	14.40 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05751

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	30.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20.0 mm
Çekme kuvveti	72.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	22.60 N
Cilt	19.500 cm ³
Boyut	50.00
Sıcaklık direnci	55.0 °C
Körük Sayısı	2.5
Malzeme sertliği	60.0 Shore A
Bağlantı	G1/4-AG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.05751

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.05751**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz 2C (yuvarlak)	SDC2 50 PU 30/60 N044 10.01.06.03368
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N044 G1/4-AG DN800 10.01.06.05750

