





FGA 12 HT1-60 N016

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	12,00
Número de pliegues	1,5
Aplicaciones	Chapa / metal



Datos de diseño FGA 12 HT1-60 N016

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	3,80 mm
Altura H	13,80 mm
Diámetro exterior D1	11,1 mm
Diámetro de la cabeza Dk	8,3 mm
d2	4,3 mm
Diámetro interior d	4,80 mm
Recorrido de resorte Z	5,0 mm
Diámetro Ds	10,1 mm
Altura H3	6,10 mm
Diámetro Dmax(S)	12,0 mm



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05776



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05776