

Ventouse à soufflets (ronde)
FGA 20 HT1-60 N016




Art.-Nr.: 10.01.06.05777



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	20,00
Nombre de soufflets	1,5
Applications	Plaque de tôle / métal

FGA 20 HT1-60 N016



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	13,80 mm
Diamètre extérieur D1	18,3 mm
Diamètre de la tête Dk	10,0 mm
d2	10,1 mm
Diamètre intérieur d	4,80 mm
Allongement du ressort Z	5,0 mm
Diamètre Ds	16,7 mm
Hauteur H3	5,80 mm
Diamètre Dmax(S)	20,0 mm

Données de construction FGA 20 HT1-60 N016



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05777



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05777