


Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 20 HT1-60 N016


Art.-Nr.: 10.01.06.05777



FGA 20 HT1-60 N016

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	20,00
Numero di pieghe	1,5
Applicazioni	Foglio di lamiera / metallo



Dati di costruzione FGA 20 HT1-60 N016

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	3,80 mm
Altezza H	13,80 mm
Diametro esterno D1	18,3 mm
Diametro della testa Dk	10,0 mm
d2	10,1 mm
Diametro interno d	4,80 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Diametro Ds	16,7 mm
Altezza H3	5,80 mm
Diametro Dmax(S)	20,0 mm



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.05777



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05777