

Art.-Nr.: 10.01.06.05781




SAOXB 60x30 ED-85 SC043

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Nombre de soufflets	1,5
Dimension (LxI)	60x30

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	59,20 mm
Largeur B1	29,50 mm
Hauteur H2	1,50 mm
Hauteur H	25,00 mm
Longueur de la tête Lk	41,00 mm
Allongement du ressort Z	10,5 mm
Largeur de la ventouse Bs	30,00 mm
Ls	60,00 mm
Lmax.(S)	63,00 mm
Bmax(S)	34,00 mm
Bk	23,00 mm
Longueur L2	45,60 mm
Largeur B2	15,60 mm



Données de construction SAOXB 60x30 ED-85 SC043



Ventouse à soufflet (ovale)

SAOXB 60x30 ED-85 SC043



Art.-Nr.: 10.01.06.05781



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Famille de produits	SAOXB

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05781



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05781