




SAOXB 60x30 ED-85 SC043

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Numero di pieghe	1,5
Dimensione (lxl)	60x30



Dati di costruzione SAOXB 60x30 ED-85 SC043

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	59,20 mm
Larghezza B1	29,50 mm
Altezza H2	1,50 mm
Altezza H	25,00 mm
Lunghezza della testa Lk	41,00 mm
Freccia elastica Z	10,5 mm
Larghezza ventosa Bs	30,00 mm
Ls	60,00 mm
Lmax.(S)	63,00 mm
Bmax(S)	34,00 mm
Bk	23,00 mm
Lunghezza L2	45,60 mm
Larghezza B2	15,60 mm

Ventosa a soffiETTO (ovale)

SAOXB 60x30 ED-85 SC043



Art.-Nr.: 10.01.06.05781



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Famiglia di prodotti	SAOXB

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.05781



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05781