




SAOXB 60x30 ED-85 SC043



Datos de diseño SAOXB 60x30 ED-85 SC043

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Número de pliegues	1,5
Dimensión (LxAn)	60x30

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	59,20 mm
Anchura B1	29,50 mm
Altura H2	1,50 mm
Altura H	25,00 mm
Longitud de la cabeza Lk	41,00 mm
Recorrido de resorte Z	10,5 mm
Anchura de ventosa Bs	30,00 mm
Ls	60,00 mm
Lmáx.(S)	63,00 mm
Bmax(S)	34,00 mm
Bk	23,00 mm
Longitud L2	45,60 mm
Anchura B2	15,60 mm

Ventosa de fuelle (ovalada)

SAOXB 60x30 ED-85 SC043



Art.-Nr.: 10.01.06.05781



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Familia de productos	SAOXB

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05781



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05781