




SAOXB 80x40 ED-85 SC043

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Numero di pieghe	1,5
Dimensione (lxl)	80x40



Dati di costruzione SAOXB 80x40 ED-85 SC043

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	78,80 mm
Larghezza B1	39,00 mm
Altezza H2	1,50 mm
Altezza H	28,70 mm
Lunghezza della testa Lk	88,80 mm
Freccia elastica Z	14,0 mm
Larghezza ventosa Bs	39,00 mm
Ls	80,00 mm
Lmax.(S)	84,00 mm
Bmax(S)	46,00 mm
Bk	23,00 mm
Lunghezza L2	63,00 mm
Larghezza B2	23,00 mm

Ventosa a soffiETTO (ovale)

SAOXB 80x40 ED-85 SC043



Art.-Nr.: 10.01.06.05782



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Famiglia di prodotti	SAOXB

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.05782



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05782