




SAOXB 80x40 ED-85 SC043



Datos de diseño SAOXB 80x40 ED-85 SC043

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Número de pliegues	1,5
Dimensión (LxAn)	80x40

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	78,80 mm
Anchura B1	39,00 mm
Altura H2	1,50 mm
Altura H	28,70 mm
Longitud de la cabeza Lk	88,80 mm
Recorrido de resorte Z	14,0 mm
Anchura de ventosa Bs	39,00 mm
Ls	80,00 mm
Lmáx.(S)	84,00 mm
Bmax(S)	46,00 mm
Bk	23,00 mm
Longitud L2	63,00 mm
Anchura B2	23,00 mm

Ventosa de fuelle (ovalada)

SAOXB 80x40 ED-85 SC043



Art.-Nr.: 10.01.06.05782



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Familia de productos	SAOXB

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05782



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05782