




SAOXB 80x40 ED-85 SC043

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Nombre de soufflets	1,5
Dimension (Lxl)	80x40

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	78,80 mm
Largeur B1	39,00 mm
Hauteur H2	1,50 mm
Hauteur H	28,70 mm
Longueur de la tête Lk	88,80 mm
Allongement du ressort Z	14,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	39,00 mm
Ls	80,00 mm
Lmax.(S)	84,00 mm
Bmax(S)	46,00 mm
Bk	23,00 mm
Longueur L2	63,00 mm
Largeur B2	23,00 mm



Données de construction SAOXB 80x40 ED-85 SC043

Ventouse à soufflet (ovale)

SAOXB 80x40 ED-85 SC043



Art.-Nr.: 10.01.06.05782



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Famille de produits	SAOXB

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05782



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05782