

Art.-Nr.: 10.01.06.05783




SAOXB 110x55 ED-85 SC043

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Nombre de soufflets	1,5
Dimension (Lxl)	110x55

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	108,50 mm
Largeur B1	53,30 mm
Hauteur H2	1,50 mm
Hauteur H	34,40 mm
Longueur de la tête Lk	79,30 mm
Allongement du ressort Z	17,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	54,00 mm
Ls	110,00 mm
Lmax.(S)	114,00 mm
Bmax(S)	60,00 mm
Bk	34,00 mm
Longueur L2	89,00 mm
Largeur B2	33,50 mm



Données de construction SAOXB 110x55 ED-85 SC043



Ventouse à soufflet (ovale)

SAOXB 110x55 ED-85 SC043



Art.-Nr.: 10.01.06.05783



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Famille de produits	SAOXB

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05783



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05783