

Ventosa de fuelle (ovalada)

SAOXB 110x55 ED-85 SC043



Art.-Nr.: 10.01.06.05783




SAOXB 110x55 ED-85 SC043

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Número de pliegues	1,5
Dimensión (LxAn)	110x55

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	108,50 mm
Anchura B1	53,30 mm
Altura H2	1,50 mm
Altura H	34,40 mm
Longitud de la cabeza Lk	79,30 mm
Recorrido de resorte Z	17,0 mm
Anchura de ventosa Bs	54,00 mm
Ls	110,00 mm
Lmáx.(S)	114,00 mm
Bmáx(S)	60,00 mm
Bk	34,00 mm
Longitud L2	89,00 mm
Anchura B2	33,50 mm



Datos de diseño SAOXB 110x55 ED-85 SC043



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05783

Ventosa de fuelle (ovalada)

SAOXB 110x55 ED-85 SC043



Art.-Nr.: 10.01.06.05783



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Familia de productos	SAOXB

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05783



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05783