

SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-AG MOD


Art.-Nr.: 10.01.06.05997



SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-AG MOD

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Körük Sayısı	1,5
Boyutlar (LxW)	40x20
Meme ucu malzemesi	Alüminyum



Tasarım verileri SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-AG MOD

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	39,50 mm
Genişlik B1	19,60 mm
Yükseklik H	24,90 mm
Nominal çap dn	4,50 mm
Diş G1	G3/8"-M
Diş uzunluğu LG1	10,0 mm
Anahtar boyutu SW1	19,0 mm
Anahtar boyutu SW2	5,0 mm
Yay stroku Z	7,5 mm
Vantuz genişliği Bs	20,00 mm
Ls	40,00 mm
Anahtar boyutu SW3	5,0 mm
Lmaks.(S)	43,00 mm
Bmaks(S)	24,00 mm
Uzunluk L2	29,20 mm
Genişlik B2	9,20 mm



SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-AG MOD

Art.-Nr.: 10.01.06.05997

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	8,0 mm
Çekme kuvveti	27,30 N
Emme kuvveti (-600mbar)	14,30 N
Yanal kuvvet	10,8 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	14,7 N
Cilt	4,600 cm ³
Körük Sayısı	1,5
Etkili emiş alanı	6,67 mm ²
Ürün ailesi	SAOXB
Boyutlar (LxW)	40x20
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.05997

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.05997**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (oval)	SAOXB 40x20 ED-85 SC042
	10.01.06.05780

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05997