

Art.-Nr.: 10.01.06.05997




SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-AG MOD

**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Numero di pieghe                | 1,5          |
| Dimensione (lxl)                | 40x20        |
| Materiale del nipplo            | Alluminio    |

**Dati di costruzione**

| Attributo                          | Valore   |
|------------------------------------|----------|
| Lunghezza L1                       | 39,50 mm |
| Larghezza B1                       | 19,60 mm |
| Altezza H                          | 24,90 mm |
| Diametro nominale dn               | 4,50 mm  |
| Filettatura G1                     | G3/8"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1    | 10,0 mm  |
| Misura della chiave SW1            | 19,0 mm  |
| Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 5,0 mm   |
| Freccia elastica Z                 | 7,5 mm   |
| Larghezza ventosa Bs               | 20,00 mm |
| Ls                                 | 40,00 mm |
| Misura della chiave SW3            | 5,0 mm   |
| Lmax.(S)                           | 43,00 mm |
| Bmax(S)                            | 24,00 mm |
| Lunghezza L2                       | 29,20 mm |
| Larghezza B2                       | 9,20 mm  |



Dati di costruzione SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-AG MOD



Art.-Nr.: 10.01.06.05997

**Dati tecnici**

| Attributo                          | Valore                |
|------------------------------------|-----------------------|
| Materiale della ventosa            | Elastodur ED          |
| Durezza del materiale [Shore A]    | 85,0 Shore A          |
| Raggio pezzo min. (convesso)       | 8,0 mm                |
| Forza di strappo                   | 27,30 N               |
| Forza di presa (-600 mbar)         | 14,30 N               |
| Forza laterale                     | 10,8 N                |
| Forza laterale superficie oleosa   | 14,7 N                |
| Volume                             | 4,600 cm <sup>3</sup> |
| Numero di pieghe                   | 1,5                   |
| Superficie di aspirazione efficace | 6,67 mm <sup>2</sup>  |
| Famiglia di prodotti               | SAOXB                 |
| Dimensione (lxl)                   | 40x20                 |
| Materiale del nipplo               | Alluminio             |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.05997](http://www.schmalz.com/10.01.06.05997)

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.05997**

| Typ                         | Numero articolo                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Ventosa a soffiETTO (ovale) | SAOXB 40x20 ED-85 SC042<br>10.01.06.05780 |

