

Art.-Nr.: 10.01.06.06004




SAOXB 60x30 ED-85 RA MOD

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Nombre de soufflets	1,5
Dimension (Lxl)	60x30
Matière de l'insert	Aluminium

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	59,20 mm
Largeur B1	29,50 mm
Hauteur H	32,50 mm
Diamètre nominal dn	4,50 mm
Allongement du ressort Z	10,5 mm
Longueur L4	31,80 mm
Largeur de la ventouse Bs	30,00 mm
Ls	60,00 mm
Taille de la clé SW3	5,0 mm
Lmax.(S)	63,00 mm
Bmax(S)	34,00 mm
Longueur L2	45,60 mm
Largeur B2	15,60 mm



Données de construction SAOXB 60x30 ED-85 RA MOD

Art.-Nr.: 10.01.06.06004

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	15,0 mm
Force de rupture	62,50 N
Force d'aspiration (-600mbar)	37,40 N
Force latérale	31,5 N
Force latérale surface huileuse	36,2 N
Volume	13,700 cm ³
Nombre de soufflets	1,5
Surface de ventouse effective	14,78 mm ²
Famille de produits	SAOXB
Dimension (Lxl)	60x30
Matière de l'insert	Aluminium

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.06004

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.06004**

Typ	Nombre d'article
Ventouse à soufflet (ovale)	10.01.06.05781


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.06004