




SAOXB 60x30 ED-85 M12x1.5-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Körük Sayısı	1,5
Boyutlar (LxW)	60x30
Meme ucu malzemesi	Alüminyum



Tasarım verileri SAOXB 60x30 ED-85 M12x1.5-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	59,20 mm
Genişlik B1	29,50 mm
Yükseklik H	33,00 mm
Nominal çap dn	4,50 mm
Diş G1	M12x1.5-M
Diş uzunluğu LG1	8,5 mm
Anahtar boyutu SW1	18,0 mm
Anahtar boyutu SW2	5,0 mm
Yay stroku Z	10,5 mm
Vantuz genişliği Bs	30,00 mm
Ls	60,00 mm
Anahtar boyutu SW3	5,0 mm
Lmaks.(S)	63,00 mm
Bmax(S)	34,00 mm
Uzunluk L2	45,60 mm
Genişlik B2	15,60 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.06005

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	15,0 mm
Çekme kuvveti	62,50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	37,40 N
Yanal kuvvet	31,5 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	36,2 N
Cilt	13,700 cm ³
Körük Sayısı	1,5
Etkili emiş alanı	14,78 mm ²
Ürün ailesi	SAOXB
Boyutlar (LxW)	60x30
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.06005

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.06005**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (oval)	SAOXB 60x30 ED-85 SC043
	10.01.06.05781

