




SAOXB 60x30 ED-85 M16x1.5-AG

**Datos técnicos**

| Atributo                      | Valor        |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Número de pliegues            | 1,5          |
| Dimensión (LxAn)              | 60x30        |
| Material de la boquilla       | Aluminio     |

**Datos de diseño**

| Atributo                        | Valor      |
|---------------------------------|------------|
| Longitud L1                     | 59,20 mm   |
| Anchura B1                      | 29,50 mm   |
| Altura H                        | 35,00 mm   |
| Diámetro nominal dn             | 4,50 mm    |
| Rosca G1                        | M16x1,5-MA |
| Longitud de rosca LG1           | 12,0 mm    |
| Tamaño de la llave SW1          | 24,0 mm    |
| Ancho a través de los pisos SW2 | 5,0 mm     |
| Recorrido de resorte Z          | 10,5 mm    |
| Anchura de ventosa Bs           | 30,00 mm   |
| Ls                              | 60,00 mm   |
| Tamaño de la llave SW3          | 5,0 mm     |
| Lmáx.(S)                        | 63,00 mm   |
| Bmáx(S)                         | 34,00 mm   |
| Longitud L2                     | 45,60 mm   |
| Anchura B2                      | 15,60 mm   |

Datos de diseño SAOXB 60x30 ED-85 M16x1.5-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.06009

**Datos técnicos**

| Atributo                           | Valor                  |
|------------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa                | Elastodur ED           |
| Dureza del material [Shore A]      | 85,0 Shore A           |
| Radio de la pieza mín. (convexo)   | 15,0 mm                |
| Fuerza de arranque                 | 62,50 N                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)   | 37,40 N                |
| Fuerza lateral                     | 31,5 N                 |
| Fuerza lateral superficie aceitosa | 36,2 N                 |
| Volumen                            | 13,700 cm <sup>3</sup> |
| Número de pliegues                 | 1,5                    |
| Superficie de ventosa efectiva     | 14,78 mm <sup>2</sup>  |
| Familia de productos               | SAOXB                  |
| Dimensión (LxAn)                   | 60x30                  |
| Material de la boquilla            | Aluminio               |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.06009](http://www.schmalz.com/10.01.06.06009)

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.06009**

| Typ                         | Número de artículo                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Ventosa de fuelle (ovalada) | SAOXB 60x30 ED-85 SC043<br>10.01.06.05781 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.06009](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.06009)