

Art.-Nr.: 10.01.06.06011




SAOXB 60x30 ED-85 G1/4-IG MOD

**Datos técnicos**

| Atributo                      | Valor        |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Número de pliegues            | 1,5          |
| Dimensión (LxAn)              | 60x30        |
| Material de la boquilla       | Aluminio     |

**Datos de diseño**

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Longitud L1            | 59,20 mm |
| Anchura B1             | 29,50 mm |
| Altura H               | 39,00 mm |
| Diámetro nominal dn    | 4,50 mm  |
| Rosca G1               | G1/4"-HE |
| Longitud de rosca LG1  | 12,0 mm  |
| Tamaño de la llave SW1 | 22,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 10,5 mm  |
| Anchura de ventosa Bs  | 30,00 mm |
| Ls                     | 60,00 mm |
| Tamaño de la llave SW3 | 5,0 mm   |
| Lmáx.(S)               | 63,00 mm |
| Bmáx(S)                | 34,00 mm |
| Longitud L2            | 45,60 mm |
| Anchura B2             | 15,60 mm |



Datos de diseño SAOXB 60x30 ED-85 G1/4-IG MOD



Art.-Nr.: 10.01.06.06011

**Datos técnicos**

| Atributo                           | Valor                  |
|------------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa                | Elastodur ED           |
| Dureza del material [Shore A]      | 85,0 Shore A           |
| Radio de la pieza mín. (convexo)   | 15,0 mm                |
| Fuerza de arranque                 | 62,50 N                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)   | 37,40 N                |
| Fuerza lateral                     | 31,5 N                 |
| Fuerza lateral superficie aceitosa | 36,2 N                 |
| Volumen                            | 13,700 cm <sup>3</sup> |
| Número de pliegues                 | 1,5                    |
| Superficie de ventosa efectiva     | 14,78 mm <sup>2</sup>  |
| Familia de productos               | SAOXB                  |
| Dimensión (LxAn)                   | 60x30                  |
| Material de la boquilla            | Aluminio               |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.06011](http://www.schmalz.com/10.01.06.06011)

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.06011**

| Typ                         | Número de artículo                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Ventosa de fuelle (ovalada) | SAOXB 60x30 ED-85 SC043<br>10.01.06.05781 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.06011](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.06011)