


Ventosa a soffiETTO (ovale)

## SAOXB 80x40 ED-85 RA MOD

Art.-Nr.: 10.01.06.06018



SAOXB 80x40 ED-85 RA MOD



Dati di costruzione SAOXB 80x40 ED-85 RA MOD

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Numero di pieghe                | 1,5          |
| Dimensione (lxl)                | 80x40        |
| Materiale del nipplo            | Alluminio    |

### Dati di costruzione

| Attributo               | Valore   |
|-------------------------|----------|
| Lunghezza L1            | 78,80 mm |
| Larghezza B1            | 39,00 mm |
| Altezza H               | 36,20 mm |
| Diametro nominale dn    | 4,50 mm  |
| Freccia elastica Z      | 14,0 mm  |
| Lunghezza L4            | 31,80 mm |
| Larghezza ventosa Bs    | 39,00 mm |
| Ls                      | 80,00 mm |
| Misura della chiave SW3 | 5,0 mm   |
| Lmax.(S)                | 84,00 mm |
| Bmax(S)                 | 46,00 mm |
| Lunghezza L2            | 63,00 mm |
| Larghezza B2            | 23,00 mm |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.06018](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.06018)

Art.-Nr.: 10.01.06.06018

**Dati tecnici**

| Attributo                          | Valore                 |
|------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa            | Elastodur ED           |
| Durezza del materiale [Shore A]    | 85,0 Shore A           |
| Raggio pezzo min. (convesso)       | 17,5 mm                |
| Forza di strappo                   | 96,60 N                |
| Forza di presa (-600 mbar)         | 76,10 N                |
| Forza laterale                     | 42,8 N                 |
| Forza laterale superficie oleosa   | 50,4 N                 |
| Volume                             | 30,900 cm <sup>3</sup> |
| Numero di pieghe                   | 1,5                    |
| Superficie di aspirazione efficace | 26,52 mm <sup>2</sup>  |
| Famiglia di prodotti               | SAOXB                  |
| Dimensione (lxl)                   | 80x40                  |
| Materiale del nipplo               | Alluminio              |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.06018](http://www.schmalz.com/10.01.06.06018)

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.06018**

| Typ                         | Numero articolo                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Ventosa a soffiETTO (ovale) | SAOXB 80x40 ED-85 SC043<br>10.01.06.05782 |

