


SAOXB 80x40 ED-85 M12x1.5-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Körük Sayısı	1,5
Boyutlar (LxW)	80x40
Meme ucu malzemesi	Alüminyum



Tasarım verileri SAOXB 80x40 ED-85 M12x1.5-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	78,80 mm
Genişlik B1	39,00 mm
Yükseklik H	36,70 mm
Nominal çap dn	4,50 mm
Diş G1	M12x1.5-M
Diş uzunluğu LG1	8,5 mm
Anahtar boyutu SW1	18,0 mm
Anahtar boyutu SW2	5,0 mm
Yay stroku Z	14,0 mm
Vantuz genişliği Bs	39,00 mm
Ls	80,00 mm
Anahtar boyutu SW3	5,0 mm
Lmaks.(S)	84,00 mm
Bmax(S)	46,00 mm
Uzunluk L2	63,00 mm
Genişlik B2	23,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.06020

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	17,5 mm
Çekme kuvveti	96,60 N
Emme kuvveti (-600mbar)	76,10 N
Yanal kuvvet	42,8 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	50,4 N
Cilt	30,900 cm ³
Körük Sayısı	1,5
Etkili emiş alanı	26,52 mm ²
Ürün ailesi	SAOXB
Boyutlar (LxW)	80x40
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.06020

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.06020**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (oval)	SAOXB 80x40 ED-85 SC043
	10.01.06.05782

