

SAOXB 110x55 ED-85 G1/4-AG MOD


Art.-Nr.: 10.01.06.06040



SAOXB 110x55 ED-85 G1/4-AG MOD

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Körük Sayısı	1,5
Boyutlar (LxW)	110x55
Meme ucu malzemesi	Alüminyum



Tasarım verileri SAOXB 110x55 ED-85 G1/4-AG MOD

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	108,50 mm
Genişlik B1	53,30 mm
Yükseklik H	39,90 mm
Nominal çap dn	4,50 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	11,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Anahtar boyutu SW2	5,0 mm
Yay stroku Z	17,0 mm
Vantuz genişliği Bs	54,00 mm
Ls	110,00 mm
Anahtar boyutu SW3	5,0 mm
Lmaks.(S)	114,00 mm
Bmax(S)	60,00 mm
Uzunluk L2	89,00 mm
Genişlik B2	33,50 mm



SAOXB 110x55 ED-85 G1/4-AG MOD

Art.-Nr.: 10.01.06.06040

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	25,0 mm
Çekme kuvveti	190,10 N
Emme kuvveti (-600mbar)	155,00 N
Yanal kuvvet	91,7 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	97,6 N
Cilt	72,300 cm ³
Körük Sayısı	1,5
Etkili emiş alanı	49,73 mm ²
Ürün ailesi	SAOXB
Boyutlar (LxW)	110x55
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.06040

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.06040**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (oval)	SAOXB 110x55 ED-85 SC043
	10.01.06.05783

