

Unité d'aspiration de levage  
**HS 28-32 G1/8-IG**



Art.-Nr.: 10.01.07.00001




### Données techniques

Attribut	Valeur
Connexion de la ventouse	G1/8"-F
Raccord de vide	G1/8"-F
Allongement Z	28,00 mm

HS 28-32 G1/8-IG

La ventouse de levage est livrée prête à être raccordée. La livraison est sans ventouse.



### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	50,00 mm
Hauteur H1	67,00 mm
Hauteur H2	10,00 mm
Hauteur H	97,00 mm
Diamètre extérieur D1	14,0 mm
Diamètre extérieur D	50,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Filetage G2	G1/8"-F
Longueur du filetage LG2	10,0 mm

Données de construction HS 28-32 G1/8-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.07.00001](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.07.00001)

Unité d'aspiration de levage  
**HS 28-32 G1/8-IG**



Art.-Nr.: 10.01.07.00001



**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	0,360 kg
Consommation d'air [l/min]	66,7 l/min
Consommation d'air	4,002 m <sup>3</sup> /h
Force de préhension	9,0 N
Temps de cycle	0,8 s
Famille de produits	HS



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.07.00001](http://www.schmalz.com/10.01.07.00001)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.07.00001](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.07.00001)