


Art.-Nr.: 10.01.07.00001

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Connessione a ventosa	G1/8"-IG
Attacco del vuoto	G1/8"-IG
Freccia elastica Z	28,00 mm

HS 28-32 G1/8-IG

El aspiratore di sollevamento HS viene fornito come prodotto finito per connessione (senza ventosa).

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L	50,00 mm
Altezza H1	67,00 mm
Altezza H2	10,00 mm
Altezza H	97,00 mm
Diametro esterno D1	14,0 mm
Diametro esterno D	50,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Filettatura G2	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	10,0 mm

Dati di costruzione HS 28-32 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.07.00001



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,360 kg
Consumo d'aria [l/min]	66,7 l/min
Consumo d'aria	4,002 m ³ /h
Forza di presa	9,0 N
Tempo ciclo	0,8 s
Famiglia di prodotti	HS



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.07.00001

