真空提升缸

HS 14-22 M5-IG

Art.-Nr.: 10.01.07.00014




HS 14-22 M5-IG

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮连接	M5-F
真空连接	G1/8"-F
吸盘行程 Z	14.00 mm

真空提升气缸 HS 按照即连即用标准出厂,并可客制，具体请垂询。吸盘需另外选购。



设计参数 HS 14-22 M5-IG

设计参数

属性	价值
长度 L	30.00 mm
高度 H1	43.50 mm
高度 H2	5.50 mm
高度 H	65.50 mm
外部直径 D1	9.0 mm
外部直径 D	31.00 mm
螺纹 G1	G1/8"-F
螺纹长度 LG1	5.0 mm
螺纹 G2	M5-F
螺纹长度 LG2	10.0 mm
螺纹长度 LG3	10.0 mm
螺纹长度 LG4	10.0 mm
高度 H3	11.00 mm
吸盘行程 Z	14.00 mm
螺纹 G4	M5-F
螺纹 G3	M5-F

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

真空提升缸

HS 14-22 M5-IG

Art.-Nr.: 10.01.07.00014

技术的数据

属性	价值
重量	0.130 kg
耗气量 [l/min]	33.3 l/min
耗气量	1.998 m³/h
夹持力	3.5 N
周期，循环周期	0.8 s
产品系列	HS

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.07.00014**

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn