


Art.-Nr.: 10.01.07.00014

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Connexion de la ventouse	M5-F
Raccord de vide	G1/8"-F
Allongement Z	14,00 mm

HS 14-22 M5-IG

La ventouse de levage est livrée prête à être raccordée. La livraison est sans ventouse.

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	30,00 mm
Hauteur H1	43,50 mm
Hauteur H2	5,50 mm
Hauteur H	65,50 mm
Diamètre extérieur D1	9,0 mm
Diamètre extérieur D	31,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Filetage G2	M5-F
Longueur du filetage LG2	10,0 mm

Données de construction HS 14-22 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.07.00014



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	0,130 kg
Consommation d'air [l/min]	33,3 l/min
Consommation d'air	1,998 m³/h
Force de préhension	3,5 N
Temps de cycle	0,8 s
Famille de produits	HS



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.07.00014

