

Art.-Nr.: 10.01.07.00014




HS 14-22 M5-IG

El aspiratore di sollevamento HS viene fornito come prodotto finito per connessione (senza ventosa).

Dati tecnici

Attributo	Valore
Connessione a ventosa	M5-IG
Attacco del vuoto	G1/8"-IG
Freccia elastica Z	14,00 mm



Dati di costruzione HS 14-22 M5-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	30,00 mm
Altezza H1	43,50 mm
Altezza H2	5,50 mm
Altezza H	65,50 mm
Diametro esterno D1	9,0 mm
Diametro esterno D	31,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Filettatura G2	M5-IG
Lunghezza della filettatura LG2	10,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.07.00014



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,130 kg
Consumo d'aria [l/min]	33,3 l/min
Consumo d'aria	1,998 m ³ /h
Forza di presa	3,5 N
Tempo ciclo	0,8 s
Famiglia di prodotti	HS



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.07.00014

