

Art.-Nr.: 10.01.10.05168

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Elementos de fijación de forma	Heavy duty 2 biela elástica
Diseño de aplicación	Perfil de montaje
Recorrido de resorte Z	50,0 mm
Tamaño	90x90

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG


La suspensión flexible FST-FLEX (chapa de sujeción + biela elástica) se suministra individualmente. Para obtener una suspensión flexible completa (chapa de sujeción + biela elástica + placa de conexión + accesorios) son necesarios los siguientes posiciones en el pedido:

- Suspensión flexible FST-FFLEX (posición 1) - chapa de sujeción + biela elástica, disponible con distintas carreras y números de bielas
- Placa de conexión FLAN-PL (posición 2) - disponible para distintos planos aspirantes

Accesorios disponibles: Flexolink (FLK), placa de bridas (FLAN-PL)

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.05168

Art.-Nr.: 10.01.10.05168

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Diseño de aplicación	Perfil de montaje
Longitud L	40,50 mm
Anchura B	150,00 mm
Altura H1	161,00 mm
Altura H2	20,00 mm
Altura H	199,80 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	14,5 mm
Rosca G2	G1/2"-MA
Longitud de rosca LG2	10,5 mm
Longitud de rosca LG3	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	50,0 mm
Longitud L3	5,60 mm
Longitud L4	11,10 mm
Altura H3	10,00 mm
Altura H4	20,00 mm
Rosca G3	G1/2"-MA

Datos de diseño FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Constante del resorte	1,810 N/mm
Peso	2.800,00 g
Familia de productos	FST-FLEX
Tamaño	90x90

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.10.05168WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.05168

Art.-Nr.: 10.01.10.05168

**Datos de pedido accesorios 10.01.10.05168**

Typ		Número de artículo
Placa de bridas	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Placa de bridas	FLAN-PL 160x120x10 FMHD	10.01.10.08805
Placa de bridas	FLAN-PL 200x100x10 ST SBX	10.01.11.02823
Placa de bridas	FLAN-PL 260x90x10 FLGR	10.01.10.05704
Placa de bridas	FLAN-PL 400x90x10 ST SBX	10.01.10.05702
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207

