

Art.-Nr.: 10.01.10.05697

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Elementi di fissaggio della forma	Asta a molla Heavy Duty 1
Design di utilizzo	Profilo di montaggio
Freccia elastica Z	25,0 mm
Misura	90x90

FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

La sospensione flessibile FST-FLEX (lamiera di supporto + asta a molla) è disponibile come pezzo singolo. Per ottenere una sospensione completa (lamiera di supporto + asta a molla + piastra di raccordo + accessori) sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Sospensione flessibile FST-FLEX (passo 1) – lamiera di supporto + asta a molla, disponibile con corsa e numero di aste differenti
- Piastra di flangia FLAN-PL (passo 2) – disponibile per varie prese ad area

Accessori disponibili: Flexolink (FLK), piastra flangia (FLAN-PL)

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Design di utilizzo	Profilo di montaggio
Lunghezza L	40,50 mm
Larghezza B	75,00 mm
Altezza H1	129,00 mm
Altezza H2	20,00 mm
Altezza H	167,60 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	14,5 mm
Filettatura G2	G1/2"-AG
Lunghezza della filettatura LG2	10,5 mm

Dati di costruzione FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG



Sospensione, flessibile

FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.10.05697



Dati tecnici

Attributo	Valore
Tasso elastico	3,828 N/mm
Peso	1.450,0 g
Famiglia di prodotti	FST-FLEX
Misura	90x90



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.10.05697



Ordinare gli accessori dati 10.01.10.05697

Typ		codice articolo
Piastra flangiata	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.05697