

Art.-Nr.: 10.01.10.05697



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG


Données techniques

Attribut	Valeur
Forme de l'éléments de fixation	Usage intensif d'une tige à ressort
Construction de l'utilisation	Profilé de montage
Allongement du ressort Z	25,0 mm
Taille	90x90

La suspension souple FST-FLEX (tôle de maintien + tige à ressorts) est fournie comme pièce individuelle. Afin d'obtenir une suspension souple complète (tôle de maintien + tige à ressorts + plaque de fixation + accessoires), vous devez commander les éléments suivants :

- Suspension souple FST-FLEX (étape 1) - tôle de maintien + tige à ressorts, disponible avec une course différente et un certain nombre de tiges
- Plaque de fixation FLAN-PL (étape 2) - disponible pour différents préhenseurs de surface

Accessoires disponibles : Flexolink (FLK), brides robot (FLAN-PL)



Données de construction FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Construction de l'utilisation	Profilé de montage
Longueur L	40,50 mm
Largeur B	75,00 mm
Hauteur H1	129,00 mm
Hauteur H2	20,00 mm
Hauteur H	167,60 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Longueur du filetage LG1	14,5 mm
Filetage G2	G1/2"-M
Longueur du filetage LG2	10,5 mm



Suspension, souple

FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.10.05697



Données techniques

Attribut	Valeur
Indice de rigidité	3,828 N/mm
Poids propre	1.450,0 g
Famille de produits	FST-FLEX
Taille	90x90



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.10.05697



Données de commande des accessoires 10.01.10.05697

Typ		num
Embase	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.05697