

Art.-Nr.: 10.01.10.05805

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Elementi di fissaggio della forma	Asta a molla Heavy Duty 2
Design di utilizzo	Profilo di montaggio
Freccia elastica Z	50,0 mm
Misura	90x90

FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

La sospensione rigida FST-STARR (lamiera di supporto + asta a molla) è disponibile come pezzo singolo. Per ottenere una sospensione rigida completa (lamiera di supporto + asta a molla + piastra di flangia + accessori) sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Sospensione rigida FST-STARR (passo 1) – lamiera di supporto + asta a molla, disponibile con corsa e numero di aste differenti
- Piastra di flangia FLAN-PL (passo 2) – disponibile per varie prese ad area

Accessori disponibili: Flexolink (FLK), piastra flangiata (FLAN-PL)



Dati di costruzione FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	41,00 mm
Larghezza B	152,00 mm
Altezza H1	161,00 mm
Altezza H2	20,00 mm
Altezza H	199,80 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	13,0 mm
Filettatura G2	G1/2"-AG
Lunghezza della filettatura LG2	10,5 mm
Freccia elastica Z	50,0 mm



Sospensione, rigida

FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.10.05805



Dati tecnici

Attributo	Valore
Tasso elastico	1,810 N/mm
Peso	2.400,0 g
Famiglia di prodotti	FST-STARR
Misura	90x90



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.10.05805



Ordinare gli accessori dati 10.01.10.05805

Typ		codice articolo
Piastra flangiata	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Piastra flangiata	FLAN-PL 160x120x10 FMHD	10.01.10.08805
Piastra flangiata	FLAN-PL 200x100x10 ST SBX	10.01.11.02823
Piastra flangiata	FLAN-PL 260x90x10 FLGR	10.01.10.05704
Piastra flangiata	FLAN-PL 400x90x10 ST SBX	10.01.10.05702
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.05805