

Art.-Nr.: 10.01.10.05808



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG


Datos técnicos

Atributo	Valor
Elementos de fijación de forma	Heavy duty 1 biela elástica
Diseño de aplicación	Perfil de montaje
Recorrido de resorte Z	75,0 mm
Tamaño	90x90

El soporte rígido FST-STARR (chapa de sujeción + biela elástica) se suministra individualmente. Para obtener una suspensión rígida (chapa de sujeción + biela elástica + placa de conexión + accesorios) son necesarios los siguientes posicionamientos en el pedido:

- Suspensión rígida FST-STARR (posición 1) - chapa de sujeción + biela elástica, disponible con distintas carreras y números de bielas
- Placa de conexión FLAN-PL (posición 2) - disponible para distintos planos aspirantes

Accesorios disponibles: Flexolink (FLK), placa de bridas (FLAN-PL)



Datos de diseño FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	41,00 mm
Anchura B	75,00 mm
Altura H1	200,00 mm
Altura H2	20,00 mm
Altura H	238,60 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	13,0 mm
Rosca G2	G1/2"-MA
Longitud de rosca LG2	10,5 mm
Recorrido de resorte Z	75,0 mm



Suspensión, rígida

FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.10.05808



Datos técnicos

Atributo	Valor
Constante del resorte	1,072 N/mm
Peso	1.300,00 g
Familia de productos	FST-STARR
Tamaño	90x90



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.10.05808



Datos de pedido accesorios 10.01.10.05808

Typ		Número de artículo
Placa de bridas	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.05808