

Art.-Nr.: 10.01.10.07019



## Datos técnicos

| Atributo                       | Valor                       |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Elementos de fijación de forma | Heavy duty 2 biela elástica |
| Diseño de aplicación           | Perfil de montaje           |
| Recorrido de resorte Z         | 50,0 mm                     |
| Tamaño                         | 40/80x40                    |

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

La suspensión flexible FST-FLEX (chapa de sujeción + biela elástica) se suministra individualmente. Para obtener una suspensión flexible completa (chapa de sujeción + biela elástica + placa de conexión + accesorios) son necesarios los siguientes posiciones en el pedido:


- Suspensión flexible FST-FFLEX (posición 1) - chapa de sujeción + biela elástica, disponible con distintas carreras y números de bielas
- Placa de conexión FLAN-PL (posición 2) - disponible para distintos planos aspirantes

Accesorios disponibles: Flexolink (FLK), placa de bridas (FLAN-PL)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.07019](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.07019)

Art.-Nr.: 10.01.10.07019

**Datos de diseño**

| Atributo               | Valor             |
|------------------------|-------------------|
| Diseño de aplicación   | Perfil de montaje |
| Longitud L             | 40,50 mm          |
| Anchura B              | 150,00 mm         |
| Altura H1              | 161,00 mm         |
| Altura H2              | 20,00 mm          |
| Altura H               | 199,80 mm         |
| Rosca G1               | G3/8"-HE          |
| Longitud de rosca LG1  | 14,5 mm           |
| Rosca G2               | G1/2"-MA          |
| Longitud de rosca LG2  | 10,5 mm           |
| Longitud de rosca LG3  | 14,0 mm           |
| Recorrido de resorte Z | 50,0 mm           |
| Longitud L3            | 1,50 mm           |
| Longitud L4            | 6,40 mm           |
| Altura H3              | 10,00 mm          |
| Altura H4              | 20,00 mm          |
| Rosca G3               | G1/2"-MA          |

Datos de diseño FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

**Datos técnicos**

| Atributo              | Valor      |
|-----------------------|------------|
| Constante del resorte | 1,810 N/mm |
| Peso                  | 2.800,00 g |
| Familia de productos  | FST-FLEX   |
| Tamaño                | 40/80x40   |

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.10.07019](http://www.schmalz.com/10.01.10.07019)[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.07019](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.07019)

Art.-Nr.: 10.01.10.07019

**Datos de pedido accesorios 10.01.10.07019**

| Typ             |                           | Número de artículo |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Placa de bridas | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR | 10.01.10.05701     |
| Placa de bridas | FLAN-PL 160x120x10 FMHD   | 10.01.10.08805     |
| Placa de bridas | FLAN-PL 200x100x10 ST SBX | 10.01.11.02823     |
| Placa de bridas | FLAN-PL 260x90x10 FLGR    | 10.01.10.05704     |
| Placa de bridas | FLAN-PL 400x90x10 ST SBX  | 10.01.10.05702     |
| Flexolink       | FLK G1/2-IG G1/2-AG       | 10.01.03.00175     |
| Flexolink       | FLK G1/2-IG G1/2-AG V     | 10.01.03.00207     |

