


Art.-Nr.: 10.01.11.00851




Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de cellules d'aspiration	26
Grille	4 x 6
Longueur L	76,00 mm
Largeur B	22,00 mm

FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10

Système de préhension FM-SW est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : plaque d'étanchéité



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	76,00 mm
Largeur B	22,00 mm
Hauteur H1	45,00 mm
Hauteur H	24,00 mm
Diamètre nominal dn	8,00 mm
Espacement des trous X1	24,0 mm
Espacement des trous X2	48,0 mm

Données de construction FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10



Art.-Nr.: 10.01.11.00851



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	0,033 kg
Force de préhension à 60 % de vide	40,0 N
Nombre de cellules d'aspiration	26
Famille de produits	FM-SW



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.11.00851



Données de commande des pièces de rechange 10.01.11.00851

Typ	num
Plaquette d'étanchéité	DI-PL 76x22 N10 FLGR 10.01.11.01388

