

Art.-Nr.: 10.01.12.00053



Технические данные

Attribute	Value
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9.0 mm
Размеры (ДхШ)	120 x 120
Высота H	100.00 mm
Функция блочной присоски для	Втулки шланга 2-контурная вакуумная система


VCBL-G-K2 120x120x100 ST

Блочная присоска VCBL-G-K2 поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Верхняя вакуумная накладка типа VCSP-O – эластомерная часть, доступна в различных вариантах размеров и поверхностей присасывания
- Пластиковый корпус
- Нижняя вакуумная накладка типа VCSP-U – эластомерная часть

Доступные запасные части: вакуумная плита (верхняя), комплект сменных запчастей, уплотнительная рамка, фрикционная пластина, вакуумная плита (нижняя)

Доступные аксессуары: комплект шлангов, губчатая резина для присосок



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	117.00 mm
Ширина B1	117.00 mm
Ширина B	117.00 mm
Высота H	100.00 mm
Внутренний диаметр d	10.00 mm

Конструктивные данные VCBL-G-K2 120x120x100 ST


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.00053

1

Art.-Nr.: 10.01.12.00053



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0.770 kg



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.00053Заказать аксессуары для данных **10.01.12.00053**

Тип	Номер товара
Магнит	ZUB VCBL-G 10.01.12.00203

Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей **10.01.12.00053**

Тип	Номер товара
Вакуумная накладка (верхняя)	VCSP-O 120x120x16.5 TPE 10.01.12.00010
Вакуумная накладка (нижняя)	VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G TPE 10.01.12.00063

