

Art.-Nr.: 10.01.12.00059

**Технические данные**

Attribute	Value
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9.0 mm
Размеры (ДхШ)	130 x 30
Высота H	100.00 mm
Функция блочной присоски для	Втулки шланга
	2-контурная вакуумная система


VCBL-G-K2 130x30x100 ST

Блочная присоска VCBL-G-K2 поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Верхняя вакуумная накладка типа VCSP-O – эластомерная часть, доступна в различных вариантах размеров и поверхностей присасывания
- Пластиковый корпус
- Нижняя вакуумная накладка типа VCSP-U – эластомерная часть

Доступные запасные части: вакуумная плита (верхняя), комплект сменных запчастей, уплотнительная рамка, фрикционная пластина, вакуумная плита (нижняя)

Доступные аксессуары: комплект шлангов, губчатая резина для присосок

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Длина L	134.00 mm
Ширина B1	138.00 mm
Ширина B	37.00 mm
Высота H2	63.00 mm
Высота H	100.00 mm
Внутренний диаметр d	10.00 mm

Конструктивные данные VCBL-G-K2 130x30x100 ST



Art.-Nr.: 10.01.12.00059



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0.630 kg



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.00059Заказать аксессуары для данных **10.01.12.00059**

Тип	Номер товара
Магнит	ZUB VCBL-G 10.01.12.00203

Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей **10.01.12.00059**

Тип	Номер товара
Вакуумная накладка (нижняя)	VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G TPE 10.01.12.00063
Комплект изнашиваемых деталей	VST VCSP 10.01.12.00723
Уплотнительная рамка	VCDR 130x30x9 10.01.12.00804
Фрикционная пластина	REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE 10.01.12.00805

