

Art.-Nr.: 10.01.12.00446



### Технические данные


Attribute	Value
Размеры (ДxШ)	140 x 115
Высота H	100.00 mm
Дно габаритной всасывающей пластины	140x115 mm

VCBL-K2 140x115x100 AS

Блочная присоска VCBL-K2 поставляется в собранном виде. В комплект поставки продукта входят:

- верхняя вакуумная накладка типа VCSP-O — деталь из эластомера, доступная в разных размерах и с разными размерами зоны вакуумирования
- основной корпус из пластика
- нижняя вакуумная накладка типа VCSP-U — деталь из эластомера.

Доступные к заказу запасные части: вакуумная накладка (верхняя), комплект быстроизнашивающихся частей, вакуумная накладка (нижняя), уплотнительная рамка, фрикционная пластина, набор запасных частей с металлическими штрипсами  
 Доступные аксессуары: вакуумная накладка из губчатой резины.



### Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	166.00 mm
Длина L2	26.00 mm
Длина L	140.00 mm
Ширина B	115.00 mm
Высота H2	74.80 mm
Высота H	100.00 mm

Конструктивные данные VCBL-K2 140x115x100 AS



Art.-Nr.: 10.01.12.00446



## Технические данные

Attribute	Value
Вес	0.820 kg
Дно габаритной всасывающей пластины	140x115 mm



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.12.00446](http://www.schmalz.com/10.01.12.00446)Данные для заказа запасных частей **10.01.12.00446**

Тип	Номер товара
Комплект запасных частей	ERS VCBL-Einleger 10.01.12.00618

Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей **10.01.12.00446**

Тип	Номер товара
Вакуумная накладка (верхняя)	VCSP-O 140x115x16.5 TPE 10.01.12.00488
Вакуумная накладка (нижняя)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE 10.01.12.00798

