

Art.-Nr.: 10.01.12.00447



Технические данные

Attribute	Value
Размеры (ДхШ)	125 x 75
Высота Н	100.00 mm
Аранжировка	Крест
Дно габаритной всасывающей пластины	140x115 mm


VCBL-K2 125x75x100 Q

Блочная присоска VCBL-K2 поставляется в собранном виде. В комплект поставки продукта входят:

- верхняя вакуумная накладка типа VCSP-O — деталь из эластомера, доступная в разных размерах и с разными размерами зоны вакуумирования
- основной корпус из пластика
- нижняя вакуумная накладка типа VCSP-U — деталь из эластомера.

Доступные к заказу запасные части: вакуумная накладка (верхняя), комплект быстроизнашивающихся частей, вакуумная накладка (нижняя), уплотнительная рамка, фрикционная пластина, набор запасных частей с металлическими штрипсами

Доступные аксессуары: вакуумная накладка из губчатой резины.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	145.00 mm
Длина L2	67.80 mm
Длина L	125.00 mm
Ширина В	75.00 mm
Высота H2	63.00 mm
Высота Н	100.00 mm

Конструктивные данные VCBL-K2 125x75x100 Q


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.00447

Art.-Nr.: 10.01.12.00447



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0.630 kg
Дно габаритной всасывающей пластины	140x115 mm



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.00447

Данные для заказа запасных частей 10.01.12.00447

Тип	Номер товара
Комплект запасных частей	ERS VCBL-Einleger 10.01.12.00618



Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей 10.01.12.00447

Тип	Номер товара
Вакуумная накладка (верхняя)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE 10.01.12.00011
Вакуумная накладка (нижняя)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE 10.01.12.00798

