

Art.-Nr.: 10.01.12.00629



Технические данные

Attribute	Value
Размеры (ДxШ)	125 x 75
Высота H	50.00 mm
Аранжировка	Вращающийся на 360
Дно габаритной всасывающей пластины	140x115 mm


VCBL-K2 125x75x50 D-360

Блочная присоска VCBL-K2 поставляется в собранном виде. В комплект поставки продукта входят:

- верхняя вакуумная накладка типа VCSP-O — деталь из эластомера, доступная в разных размерах и с разными размерами зоны вакуумирования
- основной корпус из пластика
- нижняя вакуумная накладка типа VCSP-U — деталь из эластомера.

Доступные к заказу запасные части: вакуумная накладка (верхняя), комплект быстроизнашивающихся частей, вакуумная накладка (нижняя), уплотнительная рамка, фрикционная пластина, набор запасных частей с металлическими штрипсами

Доступные аксессуары: вакуумная накладка из губчатой резины.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	145.00 mm
Длина L	125.00 mm
Ширина B	75.00 mm
Высота H2	16.00 mm
Высота H	50.00 mm
Радиус	24.0 mm

Конструктивные данные VCBL-K2 125x75x50 D-360


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.00629

Art.-Nr.: 10.01.12.00629



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0.700 kg
Дно габаритной всасывающей пластины	140x115 mm



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.00629

Данные для заказа запасных частей 10.01.12.00629

Тип	Номер товара
Комплект запасных частей	ERS VCBL-Einleger 10.01.12.00618



Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей 10.01.12.00629

Тип	Номер товара
Вакуумная накладка (верхняя)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE 10.01.12.00011
Вакуумная накладка (нижняя)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE 10.01.12.00798

