

Art.-Nr.: 10.01.12.00629



VCBL-K2 125x75x50 D-360

Teknik veriler


Attribute	Value
Boyutlar (LxW)	125 x 75
Yükseklik H	50.00 mm
Düzenleme	360° döndürülebilir
Abmessung Saugplatte unten	140x115 mm

VCBL-K2 vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- Üst vakum plakası tipi VCSP-O - elastomer parça, farklı boyutlarda ve vakum alanlarında mevcuttur
- Plastikten yapılmış ana gövde
- Alt vakum plakası tipi VCSP-U - elastomer parça

Mevcut yedek parçalar: Vakum contası (üst), aşınma parçası seti, vakum contası (alt), sızdırmazlık çerçevesi, sürtünme plakası, çelik uçlu yedek parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum contası sünger kauçuk



Tasarım verileri VCBL-K2 125x75x50 D-360

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	145.00 mm
Uzunluk L	125.00 mm
Genişlik B	75.00 mm
Yükseklik H2	16.00 mm
Yükseklik H	50.00 mm
Yarıçap	24.0 mm



Art.-Nr.: 10.01.12.00629

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	0.700 kg
Abmessung Saugplatte unten	140x115 mm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.00629**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.12.00629**

Typ	Artikelnummer
Yedek parça seti	ERS VCBL-Einleger
	10.01.12.00618

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.12.00629**

Typ	Artikelnummer
Vakum plakası (üst)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE
	10.01.12.00011
Vakum plakası (alt)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE
	10.01.12.00798

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.00629