

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Dimensión (LxAn)	125 x 75
Altura H	50,00 mm
Disposición	Giratorio 360°
Dimensión placa de ventosa inferior	140x115 mm


VCBL-K2 125x75x50 D-360

La ventosa de bloque VCBL-K2 se suministra montada. El producto consiste en:

- Placa de ventosa superior tipo VCSP-O - pieza de elastómero, disponible en diferentes dimensiones y superficies de ventosa
- Cuerpo base de plástico
- Placa de ventosa inferior tipo VCSP-U - pieza de elastómero

Repuestos disponibles: placa de ventosa (superior), juego de piezas de desgaste, placa de ventosa (inferior), marco obturador, placa de fricción, juego de repuestos con insertos de acero

Accesorios disponibles: placa de ventosa de caucho expandido

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	145,00 mm
Longitud L	125,00 mm
Anchura B	75,00 mm
Altura H2	16,00 mm
Altura H	50,00 mm
Radio	24,0 mm

Datos de diseño VCBL-K2 125x75x50 D-360



Art.-Nr.: 10.01.12.00629

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	0,700 kg
Dimensión placa de ventosa inferior	140x115 mm

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.00629

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.00629**

Typ	Artikelnummer
Juego de piezas de repuesto	ERS VCBL-Einleger 10.01.12.00618

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.12.00629**

Typ	Artikelnummer
Placa de ventosa (superior)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE 10.01.12.00011
Placa de ventosa (inferior)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE 10.01.12.00798

